

## CENTRAL DE CONTROL DE LLAMADAS

## PH6105

## Central de control de llamadas

Pupitre centralizado de control de llamadas de baño, con o sin voz, para hasta 75 módulos PCH6415. Pantalla LCD de gran tamaño, teclado de membrana de larga duración y micrófono omnidireccional para intercomunicación con los baños.



Central de control de llamadas

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Pupitre centralizado para hasta 75 módulos.
- Pantalla LCD de 130 × 45 mm.
- Teclado de membrana de larga duración.
- Caja robusta fabricada en ABS.
- Intercomunicación mediante PCH6022.
- Micrófono omnidireccional de gran captación.
- Nivel de micrófono y altavoz regulables.
- Salida de relé para señal luminosa exterior.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aplicación              | Control centralizado de llamadas de baño, con o sin voz. |
| Pantalla                | LCD de 130 × 45 mm.                                      |
| Capacidad               | Hasta 75 módulos PCH6415 direccionables.                 |
| Salida altavoz          | 1,5 W RMS.                                               |
| Tensión de alimentación | 11,5 – 15,5 V.                                           |
| Consumo máximo          | 290 mA.                                                  |
| Dimensiones             | Caja 215 × 150 × 75,7 mm.                                |
| Peso                    | 0,65 kg.                                                 |
| Conexión                | Regleta de relé y conector DB-15 (vía PCH6009).          |

## CONEXIONADO Y TERMINALES


Correspondencia de hilos de línea con conector DB-15

En azul PIN DB-15 (PCH6009) en gris Pupitre (PCH6105)

|       |                |
|-------|----------------|
| 1 / 3 | CH+            |
| 2 / 4 | CH-            |
| 5     | C (común relé) |
| 6     | NO (relé)      |

|   |    |
|---|----|
| 7 | 7H |
| 8 | 2  |
| 9 | 4  |

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## FUNCIONAMIENTO

Al producirse una llamada de baño, esta aparece en el display del pupitre; si hay varias, se acumulan por orden de llegada. Las llamadas desaparecen al cancelarse en el propio baño (PCH6050) y pueden pasar a estado tranquilizador. En sistemas con voz, la tecla CALL permite la intercomunicación con el baño seleccionado; en sistemas sin voz, la tecla R pasa la llamada a estado tranquilizador. La central admite marcación directa de un baño mediante el teclado alfanumérico.

**Normativa y transmisión:** Sistemas con y sin voz · Hasta 75 baños direccionables