


SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PASE – ESPERE

PH6O82

Kit de señalización pase-espere

Sistema completo de señalización luminosa pase-espere para consultas médicas. Indica paso (verde) o permanencia en espera (rojo) mediante LED, con un módulo de pulsadores verde y rojo para activar cada indicación. Incluye marcos embellecedores y tapa ciega. Fabricado con materiales antibacterianos.



Kit de señalización pase-espere

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Señalización luminosa verde (pasen) y roja (esperen).
- Módulo con pulsadores verde y rojo.
- LED de alta visibilidad por color.
- Material ABS antibacteriano.
- Dos salidas de 12 V para luces de estado remotas.
- Configuración adaptable a la instalación.
- Montaje en caja universal o superficie (PC9006-01).
- Solución adecuada para consultas médicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación	Señalización pase-espere para consultas médicas.
Tipo de aviso	Luminoso verde (pasen) y rojo (esperen).
Activación	Mediante módulo PCH6020PE: el botón verde activa el verde y el rojo activa el rojo.
Cancelación	Desde el módulo PCH6020PE pulsando ambos botones a la vez.
Alimentación	Entrada 100–240 V AC · Salida 12 V DC · I _{max} = 250 mA.
Señal luminosa	Seis puntos LED de alta visibilidad por color.
Materiales	ABS antibacteriano y policarbonato de alta calidad.
Conexionado	Mediante bornas.
Salidas auxiliares	12 V en estado Pasen (verde) y 12 V en estado Esperen (rojo).
Instalación	Caja universal; superficie con suplemento PC9006-01.
Color	Blanco.

COMPONENTES INCLUIDOS

PCH6420

Módulo de señalización luminosa.

PCH6020PE

Módulo de activación pase/espere.


P3203

Fuente de alimentación de 12 V.

KCP9300-01 (x3)

Marcos embellecedores.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



FUNCIONAMIENTO

El profesional activa la señalización desde el módulo de pulsadores PCH6020PE: el botón verde enciende la luz verde (pase) y el botón rojo enciende la luz roja (espere). La indicación se cancela pulsando ambos botones a la vez. Dispone de dos salidas de 12 V (pase y espere) para repetir el estado en luces situadas en otro punto de la instalación.

Referencias y acabado: Color: Blanco · Montaje en caja universal o superficie (PC9006-01)